

Anti-stick

Anti-stick overfladebehandling på udendørs kapslinger

Triarca anti-stick behandling forhindrer at opklæbede emner bliver siddende på gadekapslinger og sikrer en nem fjernelse af sådanne opklæbede emner. Vi kan tilbyde denne overfladebehandling på gadekapslinger udført i galvaniseret stål, rustfri stål og aluminium.



Virkning

Kapslingerne overfladebehandles, som standard i den ønskede farve. Herefter påføres et ekstra farveløst pulver, som giver en ru og sandet overflade, som vanskeliggør at plakater og klistermærker bliver siddende i længere tid. Den ekstra overfladebehandling har en tykkelse mellem 50-60 µm.

Klasse I i alle farver

Vores anti-stick overfladebehandling kan tilføres alle vores gadekapslinger med polyesteroverfladebehandling (klasse I). Vær venligst opmærksom på at leveringstiden forlænges, hvis der ønskes en speciel farve på gadekapslinger. Forhør venligst nærmere.

Hvorfor vælge Anti-stick

- Fremragende skrabe modstand
- Fremragende overfladehårdhed
- God modstand mod kemiske midler og opløsningsmiddel
- God mekanisk holdbarhed
- God vejrbestandighed

Fjernelse

Opklæbede emner fjernes let, både manuelt og evt. med skånsom højtryksrensning. Anti-stick overfladen på vores gadekapslinger er vejrbestandig og der er også en indbygget anti-graffiti effekt i den ekstra ru overfladebehandling. Triarca anti-stick overfladebehandling påføres udvendige overflader på gadekapslinger og overholder norm ASTM D6578, som indebærer at opklæbede emner let kan fjernes manuelt, hvorefter overfladen kan rengøres med vand. Afrensning af graffiti skal foregå i henhold til ASTM D6578-00 af uddannede operatører og med egnede opløsningsmiddel. Når et egnet opløsningsmiddel er påført graffitien, skal den omgående aftørres og gadekapslingen rengøres med rent vand. Gammel graffiti kan være vanskelig at fjerne 100%.

Triarca påtager sig ikke noget ansvar i relation til anti-stick overfladebehandlingen, såfremt anførte instruktioner fra-viges.



Den ru overflade sørger for at påklæbede emner som plakater ikke bliver siddende på kapslinger overfladebehandlet med anti-stick

